

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SG 2369.020

連続点灯型ライト

State: 2026/01/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2369.020 - 連続点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式

最適化したプリズム技術により、信号を360°放射します。同一電圧で可能な段数：5要素。

## Features

品番	SG 2369.020
仕様	連続点灯型ライト
製品説明	最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法	接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	黄
直径	70 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	2500 V AC
定格絶縁電圧	250 V AC
品番について	白熱灯は同梱品に含まれていません。
寸法：	高さ: 56 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合)

# Features

---

定格電圧	12 V～240 V (AC/DC)
1パック	1 個
純質量	0.07
総質量	0.094
関税率番号	85311095
EAN	4028177219946
ECLASS 8.0	27371220

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------