

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.001

ストロソ点滅型ライト

State: 2026/02/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.001 - ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、 モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出

Features

品番	SG 2371.001
仕様	ストロソ点滅型ライト
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	赤
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装着されている場合)
定格電圧	24 V (DC)
1パック	1 個
純質量	0.081 kg
総質量	0.085 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

Features

ECLASS 8.0 27371220

製品説明 SG LED stroboscopic light component, red

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書