



# SG 2371.001 - ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、 モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出

## Features

品番	SG 2371.001
仕様	ストロソ点滅型ライト
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。 最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。 様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を 使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	赤
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装着されている場合)
定格電圧	24 V (DC)
1パック	1 個
純質量	0.081 kg
総質量	0.085 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

## Features

---

ECLASS 8.0

27371220

---

製品説明

SG LED stroboscopic light component, red

## Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書