

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.011

LED 点灯型ライト

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.011 - LED 点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出

Features

品番	SG 2372.011
仕様	LED 点灯型ライト
メリット	最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	緑
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装着されている場合)
定格電圧	24 V (AC/DC)
1パック	1 個
純質量	0.072 kg
総質量	0.073 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Features

製品説明

SG LED steady light component, green

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書