


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.031 LED 点灯型ライト

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2372.031 - LED 点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出

## Features

品番	SG 2372.031
仕様	LED 点灯型ライト
メリット	最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ：透明ポリカーボネート
塗装色	透明
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装着されている場合)
定格電圧	24 V (AC/DC)
1パック	1 個
純質量	0.07
総質量	0.073
関税率番号	85311095
EAN	4028177953741
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

# Features

---

ECLASS 8.0

27371220

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------