Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2372.041 LED 点灯型ライト

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SG 2372.041 - LED 点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式

最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出

Features

品番	SG 2372.041
仕様	LED 点灯型ライト
メリット	最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
機能方法	接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を 使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー キャップ:透明ポリカーボネート
塗装色	青
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装 着されている場合)
定格電圧	24 V (AC/DC)
1パック	1個
純質量	0.06
総質量	0.073
関税率番号	85311095
EAN	4028177957046
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0	27371220

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	

© Rittal 2025 3