

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.100

## LEDコンパクト型シグナルピラー

State: 2026/01/30 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2372.100 - LEDコンパクト型シグナルピラー

超長寿命の LED を採用。取り付け費用や在庫管理費も節約できます。

## Features

品番	SG 2372.100
仕様	3段、赤、黄、緑
製品説明	反射角度：3 x 120°、出荷時の状態：連続点灯。点滅機能は、PLCにより制御可能
メリット	連結処理が完了した状態での納品 高さを抑えた省スペース設計 長寿命 LED 設置場所も維持費も節約できます
ケーブル引き込み	最小ケーブル径: 3 mm 最大ケーブル径 mm: 6.5 mm
直径	72 mm
電源接続	ねじ式端子
光源	LED
定格絶縁電圧	< 60 V DC
寸法：	高さ: 177 mm
動作温度範囲	-20 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
定格電圧	24 V 24 V (DC)
1パック	1 個
純質量	0.339

## Features

---

総質量	0.34
関税率番号	85318070
EAN	4028177442719
ECLASS 8.0	27371230

## Approvals

---

Approvals	UR
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書