

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

シグナルピラー、3段、LED仕様

State: 2026/01/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - シグナルピラー、3段、LED仕様

リタールは、機械および自動化されたプロセスの障害や運転状態を遅延なく検出するため、あらゆる用途にフレキシブルに対応できるシグナルピラーシリーズを提供します。3つの標準シグナルカラーで十分な場合は、すぐに接続できる3段式のLEDシグナルシステム最適です。

Features

品番	SG 2372.101
仕様	パイプ取り付け用
メリット	連結処理が完了した状態での納品 極めて長寿命の LED 灯を採用 (最大 100,000 時間、従ってメンテナンスフリー) 設置場所も維持費も節約できます
仕様	3段、赤、黄、緑 反射角度 : 3 x 120°
ケーブル引き込み	最小ケーブル径: 3 mm 最大ケーブル径 mm: 6.5 mm
電源接続	スプリングクランプ式端子台
光源	LED
寸法 :	高さ: 211.5 mm
動作温度範囲	-20 °C...50 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
定格電圧	24 V
ねじ	M12 x 1.5
1パック	1 個
純質量	0.25

Features

総質量	0.308
関税率番号	85318070
EAN	4028177953758
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230