Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2376.010 音響エレメント

State: 2025/11/20 (Source: rittal.com/jp-ja)



SG 2376.010 - 音響エレメント シグナルピラー用、モ ジュール式

警告や故障を知らせます。

Features

品番	SG 2376.010
仕様	音量と 8種類のトーンが調節可能、100 dB、最大 25 mA
製品説明	警告メッセージや故障メッセージの発報を知らせます。
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
用途	光学コンポーネントの最上部に取り付けるか、接続コンポーネント に直接取り付けます。
機能方法	接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー
塗装色	黒
	2500 V AC
	2500 V AC 250 V AC
対フェーズ	
対フェーズ 定格絶縁電圧	250 V AC
対フェーズ 定格絶縁電圧 定格電圧	250 V AC 24 V (AC/DC)
対フェーズ 定格絶縁電圧 定格電圧 1パック	250 V AC 24 V (AC/DC) 1 個
対フェーズ 定格絶縁電圧 定格電圧 1パック 純質量	250 V AC 24 V (AC/DC) 1 個 0.1

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177220447
ECLASS 8.0	27371237

Approvals

Approvals UR

© Rittal 2025