


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030

TFTホルダー

State: 2026/02/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFTホルダー

TFTのボックス固定機器CP-S、CP-Lおよび垂直のサポートアームへの、ボックス固定機器上の取り付け用、傾斜可能。



Features

品番	SM 2383.030
製品説明	VESA 75/100付きTFTの取り付けに適しています。CP 40 固定ベース (6501.070)、サポートアームコネクター 120 x 65 mm 用 CP 60 固定ベース (6206.360) および傾斜アダプター (+100°/-60°) (6206.460) を使っての垂直サポートアームへの取り付けに適応 (サイズは21インチまで)。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7024
寸法：	幅: 477 mm 高さ: 372 mm 奥行: 110.5 mm

Features

1パック	1 個
純質量	3.033
総質量	3.233
PCF/VE (Cradle to Gate)	12.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83024900
EAN	4028177497146
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261