

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.030

スイッチボックス

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.030 - スイッチボックス ステンレス

ステンレス製キーボードハウジング1.4301 (AISI 304) 、キーボードカットアウトØ 22.5 mm。
保護等級IP 66

Features

品番	SM 2384.030
材質	エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面	エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度240番
同梱品	エンクロージャー、カバー付き クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 220 mm 高さ: 100 mm 奥行: 90 mm
板厚 (カバー)	1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
ピッチ寸法	60 mm
開口部 (数 x 直径)	3 x 22.5 mm
ロック	ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む ロックの数: 4

Features

ケーブルエントリー(数 x Ø)	3
メートル法打ち抜き穴の数	3
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	1.1 kg
総質量	1.226 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4.46
関税率番号	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	SM Switch housing, WHD: 220x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 3 switch cut-outs

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration
--------------	---