


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.280

EMC シールドブラケット

State: 2026/05/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.280 - EMC シールドブラケット

工具を使わない簡易取り付け：EMCシールドブラケットをケーブルのシールドに押し付け、レール上に固定します。直径の変化はばねで完全に補正されます。

Features

品番	SZ 2388.280
製品説明	工具は使わずに迅速に取り付けできます：EMCシールドブラケットをケーブルシールドに押し込み、レール上で固定して下さい。ブラケットのスプリングを用いて直径の調節が自在にできます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
シールド直径 (最小)	15 - 28 mm
1パック	10 個
純質量	0.5 kg
総質量	0.55 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
製品説明	SZ EMC シールドブラケット、適用シールド直径 15-28 mm