Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2400.500 コ<u>ネクター</u>グランド、小型

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2400.500 - コネクターグランド、小型

コネクター付きの市販のケーブル用です。使用可能な板厚、最大4mm。市販のケーブルは、ケーブルタイを使ってねじれないように取り回すことができます。

Features

品番	SZ 2400.500
製品説明	コネクター付きの市販のケーブル用です。使用可能な板厚、最大4mm。市販のケーブルは、ケーブルタイを使ってねじれないように取り回すことができます。
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
ケーブル引き込み	ケーブル引き込み口数: 3 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径 mm: 6 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65 (適切な取り付けがされている場合)
適用ケーブルØ	4 - 6 mm
1パック	5 個
純質量	0.205
総質量	0.28
関税率番号	39269097
EAN	4028177220348
E-Number Sweden	E3404497
ETIM 9	EC000879

© Rittal 2025 2

Features

ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

© Rittal 2025