

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.611**

**ポリアミド製ケーブルグランド**

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.611 - ポリアミド製ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

## Features

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 品番                      | SZ 2411.611   |
| メリット                    | ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。<br>締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード |
| 材質                      | ポリアミド 6<br>パッキン：CR/NBR  |
| 塗装色                     | RAL 7035  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 68 (5気圧30分)  |
| 寸法：                     | 高さ: 30 mm   |
| ねじ                      | M16 x 1.5   |
| ねじ長さ                    | 10 mm   |
| 最小ケーブル径                 | 5 mm  |
| 最大ケーブル径 mm              | 10 mm   |
| 動作温度範囲                  | -30 °C...100 °C   |
| torque                  | 2.5 Nm  |
| スパナ幅                    | 22 mm   |
| 寸法：                     | ねじ: M16 x 1.5<br>ねじ長さ: 10 mm  |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | Type 4X   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 1パック       | 50 個  |
| 純質量        | 0.5 kg  |
| 総質量        | 0.546 kg  |
| 関税率番号      | 39269097  |
| ETIM 9     | EC000441  |
| ETIM 8     | EC000441  |
| ECLASS 8.0 | 27149109  |
| 製品説明       | SZ ポリアミド製ケーブルグランド、ねじ: M16x1,5, 適用ケーブル直径 $\varnothing$ 5-10 mm |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | CSA + CSAus<br>UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書                         |