## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2411.611 ポリアミド製ケーブルグランド

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SZ 2411.611 - ポリアミド製ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

#### **Features**

品番	SZ 2411.611
メリット	ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを 取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクラン プブレード
材質	ポリアミド 6 パッキン:CR/NBR
塗装色	RAL 7035
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法:	高さ: 30 mm
ねじ	M16 x 1.5
ねじ長さ	10 mm
最小ケーブル径	5 mm
最大ケーブル径 mm	10 mm
動作温度範囲	-30 °C100 °C
torque	2.5 Nm
スパナ幅	22 mm
寸法:	ねじ: M16 x 1.5 ねじ長さ: 10 mm
型式等級、UL 50E に準拠 	Type 4X

© Rittal 2025

## **Features**

1パック	50 個
純質量	0.5
総質量	0.546
関税率番号	39269097
EAN	4028177810006
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# **Approvals**

Approvals	CSA + CSAus
	UR + C-UR (recognized)
	VDE
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3