

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.651

# ポリアミド製ケーブルグランド

State: 2026/05/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.651 - ポリアミド製ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

## Features

品番	SZ 2411.651
メリット	ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質	ポリアミド 6 パッキン：CR/NBR
塗装色	RAL 7035
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法：	高さ: 47.5 mm
ねじ	M40 x 1.5
ねじ長さ	10 mm
最小ケーブル径	19 mm
最大ケーブル径 mm	28 mm
動作温度範囲	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
スパナ幅	46 mm
寸法：	ねじ: M40 x 1.5 ねじ長さ: 10 mm

# Features

---

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
1パック	5 個
純質量	0.25 kg
総質量	0.28 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	SZ ポリアミド製ケーブルグランド、ねじ: M40x1,5, 適用ケーブル直径 $\varnothing$ 19-28 mm

# Approvals

---

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書