

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.801

## 真鍮製ケーブルグランド

State: 2026/07/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.801 - 真鍮製ケーブルグラウンド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

## Features

品番	SZ 2411.801
メリット	ケーブルグラウンドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質	黄銅 パッキン：CR/NBR
表面	ニッケルめっき
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法：	高さ: 22 mm
ねじ	M12 x 1.5
ねじ長さ	6 mm
最小ケーブル径	3 mm
最大ケーブル径 mm	6.5 mm
動作温度範囲	-40 °C...100 °C
torque	5.5 Nm
スパナ幅	14 mm
寸法：	ねじ: M12 x 1.5 ねじ長さ: 6 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 4X

## Features

---

1パック	15 個
純質量	0.195 kg
総質量	0.222 kg
関税率番号	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	SZ 真鍮製ケーブルグランド、ねじ: M12x1,5, 適用ケーブル直径 $\varnothing$ 3-6.5 mm

## Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書