

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.831

真鍮製ケーブルグランド

State: 2026/04/15 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.831 - 真鍮製ケーブルグラウンド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

品番	SZ 2411.831
メリット	ケーブルグラウンドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質	黄銅 パッキン：CR/NBR
表面	ニッケルめっき
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法：	高さ: 30.5 mm
ねじ	M25 x 1.5
ねじ長さ	8 mm
最小ケーブル径	11 mm
最大ケーブル径 mm	17 mm
動作温度範囲	-40 °C...100 °C
torque	14 Nm
スパナ幅	27 mm
寸法：	ねじ: M25 x 1.5 ねじ長さ: 8 mm

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
1パック	10 個
純質量	0.45 kg
総質量	0.571 kg
関税率番号	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	SZ 真鍮製ケーブルグランド、ねじ: M25x1,5, 適用ケーブル直径 \varnothing 11-17 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
