

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.831

真鍮製ケーブルランド

State: 2026/01/30 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.831 - 真鍮製ケーブルランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | SZ 2411.831 |
| メリット | ケーブルランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード |
| 材質 | 黄銅 パッキン：CR/NBR |
| 表面 | ニッケルめっき |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 68 (5気圧30分) |
| 寸法： | 高さ: 30.5 mm |
| ねじ | M25 x 1.5 |
| ねじ長さ | 8 mm |
| 最小ケーブル径 | 11 mm |
| 最大ケーブル径 mm | 17 mm |
| 動作温度範囲 | -40 °C...100 °C |
| torque | 14 Nm |
| スパナ幅 | 27 mm |
| 寸法： | ねじ: M25 x 1.5 ねじ長さ: 8 mm |

Features

| | |
|-----------------|---|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ13 |
| 1パック | 10 個 |
| 純質量 | 0.45 |
| 総質量 | 0.571 |
| 関税率番号 | 74198090 |
| EAN | 4028177810068 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) VDE |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |