Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.851 真鍮製ケーブルグランド

State: 2025/11/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2411.851 - 真鍮製ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

品番	SZ 2411.851
メリット	ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを 取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクラン プブレード
材質	黄銅 パッキン:CR/NBR
表面	ニッケルめっき
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法:	高さ: 43 mm
ねじ	M40 x 1.5
ねじ長さ	9 mm
最小ケーブル径	19 mm
最大ケーブル径 mm	28 mm
動作温度範囲	-40 °C100 °C
torque	17 Nm
スパナ幅	43 mm
寸法:	ねじ: M40 x 1.5 ねじ長さ: 9 mm

© Rittal 2025

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	タイプ 13
1パック	4 個
純質量	0.64
総質量	0.692
関税率番号	74198090
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
	VDE
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3