


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.310

平編アースストラップ

State: 2026/02/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.310 - 平編アースストラップ

亜鉛メッキの銅、様々な長さと断面、圧着端子付き。高周波帯での電流抑制効果を抑えます。柔軟な接続の可能性。



## Features

品番	SZ 2412.310
製品説明	すずめっきを施した銅製で、長さおよび線の太さの異なった 6 種類の、圧着端子付きアース線。平編アースストラップは丸い導線に比べて誘導障害が著しく低く、また極めてフレキシブルに接続できます。
断面	10 mm <sup>2</sup>
接続	M6 - M6
注記：	それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
寸法：	長さ: 300 mm
1パック	10 個
純質量	0.3
総質量	0.359
関税率番号	74198010
EAN	4028177022584

# Features

---

ETIM 9 EC000839

---

ETIM 8 EC000839

---

ECLASS 8.0 27062302

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)