Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2412.310 <u>平編アースス</u>トラップ

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2412.310 - 平編アースストラップ

亜鉛メッキの銅、様々な長さと断面、圧着端子付き。高周波帯での電流抑制効果を抑えます。柔軟な接続の可能性。





Features

| 品番 | SZ 2412.310 |
|-------|--|
| 製品説明 | すずめっきを施した銅製で、長さおよび線の太さの異なった 6 種類の、圧着端子付きアース線。平編アースストラップは丸い導線に比べて誘導障害が著しく低く、また極めてフレキシブルに接続できます。 |
| 断面 | 10 mm ² |
| 接続 | M6 - M6 |
| 注記: | それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立 説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。 |
| 寸法: | 長さ: 300 mm |
| 1パック | 10 個 |
| 純質量 | 0.3 |
| 総質量 | 0.359 |
| 関税率番号 | 74198010 |
| EAN | 4028177022584 |
| | |

© Rittal 2025 2

Features

| ETIM 9 | EC000839 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000839 | |
| ECLASS 8.0 | 27062302 | |

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025