

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100

AX クイックハンドル

State: 2026/05/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - AX クイックハンドル

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。

Features

品番	AX 2435.100
仕様	ロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明	ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ	AX 3点ロックシステム付き TE TP ベースユニット TX CableNet
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
1パック	1 個
純質量	0.56 kg
総質量	0.58 kg
関税率番号	83024110
ETIM 9	EC000327

Features

ETIM 8

EC000327

ECLASS 8.0

27409217

製品説明

AX クイックハンドル, AX ロッドロック (3点ロックシステム) 仕様用, ロックインサーあるいはシリンダー錠用

Approvals

Approvals

DNV-GL

UL + C-UL - FTTA