## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







## AX 2435.100 - AX クイックハンドル

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。

#### **Features**

品番	AX 2435.100
仕様	ロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明	ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回し てロックを解除できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押 しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ	AX 3点ロックシステム付き TE
	TP ベースユニット
	TX CableNet
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 12
1パック	1個
純質量	0.56
総質量	0.58
関税率番号	83024110
EAN	4028177938168

© Rittal 2025

### **Features**

E-Number Sweden	E7238516
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

# **Approvals**

Approvals	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3