## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2459.500 排圧ストッパー

State: 2025/11/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



### SZ 2459.500 - 排圧ストッパー

排圧ストッパー (ポリアミド製)。メンブレンパッキンが内蔵されていて、特に気候条件の変化に さらされるハウジング (屋外設置など) での使用に適しています。

#### **Features**

品番	SZ 2459.500
製品説明	エンクロージャーが気温の変化にさらされると、密閉されたエンクロージャー内では気圧の差によって凝縮水が発生することがあります。排圧ストッパーに内蔵のメンブレンパッキンは、気圧の差、それによって生じる凝縮水の発生をできる限り防ぐと共に、外部からの湿気の侵入をも防ぎます。汚れないように、垂直面に装着します。
仕様	気圧差70 mbの場合、最大120リットル/時間の通気性 接続用ねじ M12 x 1.5 材厚最大 4 mm まで取り付け可能
材質	ポリアミド
塗装色	RAL 9005 近似色
同梱品	ロックナットを含む
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 IP X8
1パック	5 個
純質量	0.015
総質量	0.02

© Rittal 2025

### **Features**

関税率番号	39269097
EAN	4028177516960
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

# **Approvals**

Approvals UR + C-UR (recognized)