Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500
排圧ストッパー

State: 2026/11/10 (Source: www.rittal.com/jp-ja)

SZ 2459.500 - 排圧ストッパー

排圧ストッパー (ポリアミド製)。メンブレンパッキンが内蔵されていて、特に気候条件の変化にさらされるハウジング (屋外設置など) での使用に適しています。

Features

品番	SZ 2459.500
製品説明	エンクロージャーが気温の変化にさらされると、密閉されたエンクロージャー内では気圧の差によって凝縮水が発生することがあります。排圧ストッパーに内蔵のメンブレンパッキンは、気圧の差、それによって生じる凝縮水の発生をできる限り防ぐと共に、外部からの湿気の侵入をも防ぎます。汚れないように、垂直面に装着します。
仕様	気圧差70 mbの場合、最大120リットル/時間の通気性 接続用ねじ M12 x 1.5 材厚最大 4 mm まで取り付け可能
材質	ポリアミド
塗装色	RAL 9005 近似色
同梱品	ロックナットを含む
型式等級、508A に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 IP X8
1パック	5 個
純質量	0.015 kg
総質量	0.02 kg

© Rittal 2026

Features

関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
製品説明	SZ Pressure relief stoppers

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2026