

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2482.330**

取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.330 - 取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式

汎用に使用可能、インターフェイスとコンセントへの時間の掛からないアクセス用、該当するボックスはその際に閉じられている。

## Features

品番	SZ 2482.330
仕様	取り付けフレーム、2口、メタルフラップ
製品説明	インターフェイスやソケットへのスピーディなアクセスが必要な場所に、どこでも取り付けられます。フラップを閉じれば、外部の影響を受けたり不用意にアクセスしてしまう心配がなくなります。
機能方法	フレームに付いているフラップは、90°～180°の間で多段階に保持できます。 閉じる時はラッチでしっかりと閉まります。必要であれば、ロックを掛けることもできます。
材質	カムロック：ポリカーボネート 取り付けフレームとメタルフラップ：蒸留亜鉛ダイカスト
表面	取り付けフレームとメタルフラップ：ニッケルめっき（耐酸性）
塗装色	カムロック：RAL 7024 ねじ式端子：黄(RAL 1016)
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 117 mm カットアウト高さ: 91 mm

# Features

---

取り付け方法	制御装置のプログラミングインターフェースとして、小型ハウジングやコンパクトエンクロージャーへの取り付け ネットワーク用のメンテナンスアクセスとして、ITや産業用ディストリビューターへの取り付け 追加装備の仮接続用に、PCエンクロージャーやコンソールシステムへの取り付け 既存のネットワーク構築に手早くつなげるために、可動式インダストリアルワークステーションへの取り付け 内蔵されているコンポーネントのプログラミングやメンテナンス用に、コマンドパネルシステムへの取り付け
寸法：	幅: 130 mm 高さ: 120 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65 (正しく取り付けを行いフラップを閉じた場合)
1パック	1 個
純質量	0.619 kg
総質量	0.627 kg
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	SZ Interface flap, modular, mounting frame, double, with metal flap

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals	C-UR UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

---