


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.104

LED システム照明灯

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.104 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯！より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。



Features

品番	SZ 2500.104
仕様	コンセント無し
メリット	エンクロージャー内の隅々にまで届く光 クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます あらゆるユースケースに適合する装備
仕様	コンセント無し
材質	照明本体：押し出し成形アルミニウム ランプカバー：ポリカーボネート製 ランプホルダー：PC-ABS
塗装色	ハウジング：RAL 7016
同梱品	固定ねじを含む
定格出力	5 W

Features

可能な連結	給電、極数 2 直接配線(渡り配線)、極数 2 ドアスイッチ
保護等級	II (遮断保護)
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリー)
取り付け方法	AX コンパクトエンクロージャーに取り付けるには、AX 内装用レールとマウンティングブラケットが必要になります
光束	400 lm
電灯色	4000 K (昼白色)
注記：	接続アクセサリーは別途ご発注ください
寸法：	幅: 262 mm 高さ: 55 mm 奥行: 23 mm
動作温度範囲	-20 °C...55 °C
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1 個
純質量	0.28
総質量	0.287
関税率番号	94054990
EAN	4028177920538
E-Number Sweden	E3465307
ETIM 9	EC000321

Features

ETIM 8 EC000321

ECLASS 8.0 27189241

Approvals

Approvals UL

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書