# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.114 LED システム照明灯

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SZ 2500.114 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯!より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。





#### **Features**

品番	SZ 2500.114
仕様	コンセント無し
メリット	エンクロージャー内の隅々にまで届く光
	クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます
	あらゆるユースケースに適合する装備
仕様	コンセント無し
材質	照明本体:押し出し成形アルミニウム
	ランプカバー:ポリカーボネート製
	ランプホルダー:PC-ABS
塗装色	ハウジング:RAL 7016
同梱品	固定ねじを含む
定格出力	7 W

© Rittal 2025 2

### **Features**

可能な連結	給電、極数 2
	直接配線 (渡り配線)、極数 2
	ドアスイッチ
保護等級	II(遮断保護)
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
	クリップ固定
	マグネット固定(アクセサリー)
取り付け方法	AX コンパクトエンクロージャーに取り付けるには、AX 内装用レー
	ルとマウンティングブラケットが必要になります
	25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロー
	ジャーフレーム) に直接取り付けます
光束	600 lm
電灯色	4000 K (昼白色)
注記:	接続アクセサリーは別途ご発注ください
	幅: 337 mm
	高さ: 55 mm
	奥行: 23 mm
動作温度範囲	-20 °C55 °C
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1個
純質量	0.36
総質量	0.362
関税率番号	94054990
EAN	4028177920545
E-Number Sweden	E3465305

© Rittal 2025 3

# **Features**

ETIM 9	EC000321	
ETIM 8	EC000321	
ECLASS 8.0	27189241	

# **Approvals**

Approvals	UL
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4