Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.220 LED システム照明灯

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2500.220 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯!より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。





Features

品番	SZ 2500.220
仕様	コンセント無し
メリット	エンクロージャー内の隅々にまで届く光 クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます あらゆるユースケースに適合する装備
仕様	90°回転可能なコネクター 光の分散を調節
材質	照明本体:押し出し成形アルミニウム ランプカバー:ポリカーボネート製 ランプホルダー:PC-ABS
塗装色	ハウジング:RAL 7016
同梱品	固定ねじを含む
定格出力	11 W

© Rittal 2025

Features

可能な連結	給電、極数 2 直接配線 (渡り配線)、極数 2 ドアスイッチ	
保護等級	III (SELV)	
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定(アクセサリー)	
取り付け方法	25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロー ジャーフレーム) に直接取り付けます	
光束	900 lm	
電灯色	4000 K (昼白色)	
注記:	接続アクセサリーは別途ご発注ください	
寸法:	幅: 437 mm 高さ: 75 mm 奥行: 23 mm	
動作温度範囲	-20 °C55 °C	
定格電圧	24 V (DC)	
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20	
1パック	1個	
純質量	0.394	
総質量	0.54	
関税率番号	94054990	
EAN	4028177806979	
ETIM 9	EC000321	
ETIM 8	EC000321	

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Approvals	CQC
	cQc-ccc
	ENEC
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025