

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.300 LED システム照明灯

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.300 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯！より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | SZ 2500.300 |
| 仕様 | モーションセンサー付き |
| メリット | エンクロージャー内の隅々にまで届く光 クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます あらゆるユースケースに適合する装備 |
| 仕様 | ドアセンサー 90° 回転可能なコネクター 光の方向を調節 光の分散を調節 |
| 材質 | 照明本体：押し出し成形アルミニウム ランプカバー：ポリカーボネート製 ランプホルダー：PC-ABS |
| 塗装色 | ハウジング：RAL 7016 |
| 同梱品 | 固定ねじを含む |

Features

| | |
|---|---|
| 定格出力 | 13 W |
| 可能な連結 | 給電、極数 3 直接配線 (渡り配線)、極数 3 |
| Motion detector | Yes |
| Overvoltage category | II |
| 保護等級 | II (遮断保護) |
| 照明器具、取り付け方式 | ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリー) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 取り付け方法 | 25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます |
| 光束 | 1,200 lm |
| 電灯色 | 4000 K (昼白色) |
| 注記： | 接続アクセサリーは別途ご発注ください |
| 寸法： | 幅: 437 mm 高さ: 85 mm 奥行: 37 mm |
| 動作温度範囲 | -20 °C...55 °C |
| 定格電圧 | 100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.488 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 総質量 | 0.65 |
| 関税率番号 | 94054990 |
| EAN | 4028177809864 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------|
| Approvals | CQC-CCC ENEC UL |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |