

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.310

## LED システム照明灯

State: 2026/04/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.310 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用開発された最初の照明灯！より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。



## Features

|      |   |
|------|---|
| 品番   | SZ 2500.310   |
| 仕様   | コンセント付き、モーションセンサー付き   |
| メリット | エンクロージャー内の隅々にまで届く光<br>クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます<br>あらゆるユースケースに適合する装備 |
| 仕様   | ドアセンサー<br>ソケット<br>90° 回転可能なコネクタ<br>光の方向を調節<br>光の分散を調節                     |
| 材質   | 照明本体：押し出し成形アルミニウム<br>ランプカバー：ポリカーボネート製<br>ランプホルダー：PC-ABS                   |
| 塗装色  | ハウジング：RAL 7016  |
| 同梱品  | 固定ねじを含む   |

# Features

|   |   |
|---|---|
| 定格出力  | 13 W  |
| 可能な連結   | 給電、極数 3<br>直接配線 (渡り配線)、極数 3                         |
| Motion detector                                 | Yes   |
| Overvoltage category                            | II  |
| 保護等級  | II (遮断保護)   |
| 照明器具、取り付け方式                                     | ねじ固定式<br>クリップ固定                                     |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC   |
| 定格絶縁電圧  | 300 V AC  |
| 取り付け方法  | 25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます |
| 光束  | 1,200 lm  |
| 電灯色   | 4000 K (昼白色)  |
| 注記:   | 接続アクセサリは別途ご発注ください                                   |
| 寸法:   | 幅: 437 mm<br>高さ: 85 mm<br>奥行: 44 mm                 |
| 動作温度範囲  | -20 °C...55 °C                                      |
| ソケット  | D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)                             |
| 定格電圧  | 100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz                          |
| 仕様 (コンセント)                                      | D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)                             |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)                         | IP 20   |
| 1パック  | 1 個   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 純質量        | 0.6 kg  |
| 総質量        | 0.69 kg   |
| 関税率番号      | 94054990  |
| ETIM 9     | EC000321  |
| ETIM 8     | EC000321  |
| ECLASS 8.0 | 27189241  |
| 製品説明       | SZ LED システム照明灯、1200 ルーメン、長さ: 437 mm、100-230 V、コンセント付き、モーションセンサー付き |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ENEC                                    |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書<br>PCF-declaration |