

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.310

LED システム照明灯

State: 2026/05/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.310 - LED システム照明灯

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用開発された最初の照明灯！より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。



Features

品番	SZ 2500.310
仕様	コンセント付き、モーションセンサー付き
メリット	エンクロージャー内の隅々にまで届く光 クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます あらゆるユースケースに適合する装備
仕様	ドアセンサー ソケット 90° 回転可能なコネクタ 光の方向を調節 光の分散を調節
材質	照明本体：押し出し成形アルミニウム ランプカバー：ポリカーボネート製 ランプホルダー：PC-ABS
塗装色	ハウジング：RAL 7016
同梱品	固定ねじを含む

Features

定格出力	13 W
可能な連結	給電、極数 3 直接配線 (渡り配線)、極数 3
Motion detector	Yes
Overvoltage category	II
保護等級	II (遮断保護)
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
定格絶縁電圧	300 V AC
取り付け方法	25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます
光束	1,200 lm
電灯色	4000 K (昼白色)
注記:	接続アクセサリは別途ご発注ください
寸法:	幅: 437 mm 高さ: 85 mm 奥行: 44 mm
動作温度範囲	-20 °C...55 °C
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
仕様 (コンセント)	D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1 個

Features

純質量	0.6 kg
総質量	0.69 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	16.7
関税率番号	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
製品説明	SZ LED システム照明灯、1200 ルーメン、長さ: 437 mm、100-230 V、コンセント付き、モーションセンサー付き

Approvals

Approvals	CCC exception letter ENEC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration