Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.712 コンセントボックス

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2500.712 - コンセントボックス LEDシステム照明用

LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。







Features

品番	SZ 2500.712	
製品説明	LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。	
メリット	LED システム照明灯と同じ接続アクセサリー LED システム照明灯とカスケード接続が可能 エンクロージャー内全体およびドアフレームに柔軟に設置可能 コンセントボックスの平面への人間工学を考慮したポジショニ 単純な接続技術と LED システム照明灯の電気回路への統合にあ り、配線作業が追加されません	
材質	プラスチック	
塗装色	RAL 7016	
同梱品	取り付け部品を含む	
可能な連結	給電、極数 3 直接配線 (渡り配線)、極数 3	

© Rittal 2025

Features

注記:	アプリケーションによって、直列配線 (渡り配線) あるいは給電 (3 線) が必要になります	
寸法:	幅: 163 mm	
	高さ: 68 mm	
	奥行: 43.5 mm	
動作温度範囲	-20 °C55 °C	
ソケット	F/B (タイプE、CEE 7/5)	
定格電圧	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz	
1パック	1個	
純質量	0.25	
総質量	0.271	
関税率番号	85366990	
EAN	4028177956865	
ETIM 9	EC000330	
ETIM 8	EC000330	
ECLASS 8.0	27142604	

Approvals

Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3