

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2537.010

### ミニクイックハンドル

State: 2026/02/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2537.010 - ミニクイックハンドル カムロック付き AE 用

ロックインサートや押しボタンインサート(長さ 26.5 mm まで)を取り付けることができます。

## Features

品番	SZ 2537.010
仕様	ロックインサート用
製品説明	市販の40 mmまたは45 mmシリンダー錠やロックインサート、あるいは押しボタンインサートの取り付け用。
材質	亜鉛ダイカスト
塗装色	RAL 7035
取り付け方法	ハンドル取り付け(垂直)、ハウジング高さ 380 mm以上 ハンドル取り付け(水平)、ハウジング幅 300 mm以上 ハウジング高さ 500 mm 以上からは、ミニクイックハンドルの下側 ロック箇所への取り付けは、水平方向に取り付けることのみ可能に なります。 ハウジング高さ 600 mm 以上からは、ミニクイックハンドルの下側 ロック箇所への取り付けは、180°回転させ垂直方向に取り付けるこ とが可能になります。
適用エンクロージャータイプ	AE カムロック付き AE ウオール型ボックス、カムロック付き AEベース カムロック付き
1パック	1 個
純質量	0.48
総質量	0.5

# Features

関税率番号	83024110
EAN	4028177626645
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266