

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

AX ミニクイックハンドル

State: 2026/02/04 (Source: [ittal.com/jp/ja](https://www.ittal.com/jp/ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.100 - AX ミニクイックハンドル

ラッチを外したハンドルを回させ、ロックを解除します。



Features

品番	AX 2537.100
仕様	ロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明	ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。シリンダー錠とロックインサート (DIN 18 252 準拠) を取り付けることができます。ASSA および KESO/ KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。
材質	亜鉛ダイカスト プラスチック
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます

Features

適用エンクロージャータイプ	AX カムロック仕様、鋼板製 AX IT カムロック仕様 KX E-ボックス VX 分割ドア CX ワンピースコンソール CX コンソールユニット CX デスクユニット
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	1 個
純質量	0.29
総質量	0.3
関税率番号	83024110
EAN	4028177938342
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
-----------	----------------------------