

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

AX ミニクイックハンドル

State: 2026/05/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2537.100 - AX ミニクイックハンドル

ラッチを外したハンドルを回させ、ロックを解除します。



## Features

品番	AX 2537.100
仕様	ロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明	ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。シリンダー錠とロックインサート (DIN 18 252 準拠) を取り付けることができます。ASSA および KESO/ KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。
材質	亜鉛ダイカスト プラスチック
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます

# Features

---

適用エンクロージャータイプ	AX カムロック仕様、鋼板製 AX IT カムロック仕様 KX E-ボックス VX 分割ドア CX ワンピースコンソール CX コンソールユニット CX デスクユニット
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	1 個
純質量	0.29 kg
総質量	0.3 kg
関税率番号	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
製品説明	AX ミニクイックハンドル, AX および KX カムロック仕様用, ロックインサーあるいはシリンダー錠用

---

# Approvals

---

Approvals	DNV UL + C-UL - FTTA
-----------	-------------------------