

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.300

AX ミニクイックハンドル

State: 2026/02/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2537.300 - AX ミニクイックハンドル

ラッチを外したハンドルを回させ、ロックを解除します。

## Features

品番	AX 2537.300
仕様	南京錠およびロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明	ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。シリンダー錠とロックインサート (DIN 18 252 準拠) を取り付けることができます。ASSA および KESO/ KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。
材質	亜鉛ダイカスト プラスチック
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ	AX カムロック仕様、鋼板製 AX IT カムロック仕様 KX E-ボックス VX 分割ドア CX ワンピースコンソール CX コンソールユニット CX デスクユニット

# Features

---

型式等級、UL 50E に準拠

タイプ1

Type 3R

Type 4

Type 12

---

1パック

1 個

---

純質量

0.32

---

総質量

0.324

---

関税率番号

83024110

---

EAN

4028177938366

---

ETIM 9

EC000327

---

ETIM 8

EC000327

---

ECLASS 8.0

27189266

---

# Approvals

---

Approvals

DNV-GL

UL + C-UL - FTTA