Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES



AX 2537.300 - AX ミニクイックハンドル

ラッチを外したハンドルを回させ、ロックを解除します。

Features

| 品番 | AX 2537.300 |
|---------------|--|
| 仕様 | 南京錠およびロックインサートおよびシリンダー錠用 |
| 製品説明 | ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。シリンダー錠とロックインサート (DIN 18 252準拠) を取り付けることができます。ASSA および KESO/KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。 |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト プラスチック |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| ロック | ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押 しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます |
| 適用エンクロージャータイプ | AX カムロック仕様、鋼板製 AX IT カムロック仕様 KX E-ボックス VX 分割ドア CX ワンピースコンソール CX コンソールユニット CX デスクユニット |

© Rittal 2025 2

Features

| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 |
|-----------------|---------------|
| | Type 3R |
| | Type 4 |
| | Type 12 |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 0.32 |
| 総質量 | 0.324 |
| 関税率番号 | 83024110 |
| EAN | 4028177938366 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Approvals

| Approvals | DNV-GL |
|-----------|------------------|
| | UL + C-UL - FTTA |

© Rittal 2025 3