

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

プラスチック製ケーブルランドプレート

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2560.010 - プラスチック製ケーブルランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルランド設置用打抜き穴が設けられています。

## Features

品番	SZ 2560.010
製品説明	予めケーブルランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	2 x M12 2 x M20 3 x M25
寸法：	幅: 160 mm 奥行: 70 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート	サイズ: 1
動作温度範囲	-40 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
Number knockouts	2 2 3

# Features

Metric diameter	M12 M20 M25
1パック	10 個
純質量	0.51
総質量	0.605
関税率番号	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421