

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

プラスチック製ケーブルグランドプレート

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.010 - プラスチック製ケーブルグラウンドプレート メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。

Features

品番	SZ 2561.010
製品説明	予めケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グラウンドプレートのシールを使用してください。
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
寸法：	幅: 330 mm 奥行: 90 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グラウンドプレート	サイズ: 3
動作温度範囲	-40 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック	10 個
純質量	1.13 kg
総質量	1.396 kg

Features

関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3