Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2561.010 - プラスチック製ケーブルグランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

Features

| 品番 | SZ 2561.010 |
|--------------------|---|
| 製品説明 | 予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の 鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記: | 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ ングの詳細をご覧ください |
| メートル法打ち抜き穴の数 | 3 x M16 5 x M20 4 x M25 |
| | 2 x M32 2 x M40 |
| 寸法: | 幅: 330 mm 奥行: 90 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AE |
| グランドプレート | サイズ: 3 |
| 動作温度範囲 | -40 °C70 °C |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 (適切な取り付けがされている場合) |
| | |

© Rittal 2025

Features

| Number knockouts | 3 |
|------------------|---------------|
| | 5 |
| | 4 |
| | 2 |
| | 2 |
| Metric diameter | M16 |
| | M20 |
| | M25 |
| | M32 |
| | M40 |
| 1パック | 10 個 |
| 純質量 | 1.13 |
| 総質量 | 1.396 |
| 関税率番号 | 39269097 |
| EAN | 4028177550261 |
| E-Number Sweden | E3404762 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

© Rittal 2025