

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

プラスチック製ケーブルグランドプレート

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.010 - プラスチック製ケーブルグラウンドプレート

## メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。

## Features

品番	SZ 2562.010
製品説明	予めケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グラウンドプレートのシールを使用してください。
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
寸法：	幅: 339 mm 奥行: 149 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グラウンドプレート	サイズ: 4
動作温度範囲	-40 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック	5 個

# Features

---

純質量	0.95 kg
総質量	1 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 339x149 mm, size: 4