Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100 金属製グランドプレート

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2562.100 - 金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

Features

品番	SZ 2562.100
製品説明	穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記:	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ ングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
寸法:	幅: 339 mm 奥行: 149 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート	サイズ: 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)

© Rittal 2025

Features

Number knockouts	2
	5
	13
	2
	2
Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
1パック	1個
純質量	0.5
総質量	0.62
関税率番号	73079100
EAN	4028177390867
E-Number Sweden	E3404796
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3