

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.200

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.200 - メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。



## Features

品番	SZ 2562.200
製品説明	ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。
材質	プラスチック (UL 94-V0)
塗装色	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	長方形カットアウト1つに、小型パッキングインサートを10個収容できます
Number of rectangular cutouts	3
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください

# Features

メートル法打ち抜き穴の数	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
寸法：	幅: 339 mm 奥行: 149 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
グラウンドプレート	サイズ: 2
動作温度範囲	-40 °C...80 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
1パック	1 個
純質量	0.3 kg
総質量	0.332 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	SZ プラスチック製グラウンドプレート、AX 用、ケーブルブッシュ (モジュール式) 用、打抜き穴付き、幅x奥行：339x149 mm, グラウンドプレート、サイズ 2 用

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA