

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.010

プラスチック製ケーブルグランドプレート

State: 2026/04/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.010 - プラスチック製ケーブルグラウンドプレート

メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。

Features

| | |
|--------------------|--|
| 品番 | SZ 2563.010 |
| 製品説明 | 予めケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グラウンドプレートのシールを使用してください。 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記： | 適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください |
| メートル法打ち抜き穴の数 | 2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50 |
| 寸法： | 幅: 530 mm 奥行: 149 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AE |
| グラウンドプレート | サイズ: 5 |
| 動作温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 (適切な取り付けがされている場合) |
| 1パック | 5 個 |

Features

| | |
|------------|--|
| 純質量 | 1.75 kg |
| 総質量 | 1.949 kg |
| 関税率番号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| 製品説明 | SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 530x149 mm, size: 5 |