Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2563.010 - プラスチック製ケーブルグランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

Features

品番	SZ 2563.010
製品説明	予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の 鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。
塗装色	RAL 7035
注記:	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ ングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	2 x M12
	4 x M16
	8 x M20
	13 x M25
	6 x M32
	4 x M40
	2 x M50
寸法:	幅: 530 mm
	奥行: 149 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート	サイズ: 5
動作温度範囲	-40 °C70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)

© Rittal 2025

Features

Number knockouts	2
	4
	8
	13
	6
	4
	2
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
1パック	5個
純質量	1.75
総質量	1.949
関税率番号	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3