

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100

金属製グラウンドプレート

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.100 - 金属製グラウンドプレート メートル法打ち抜き穴付き

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常的位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

Features

| | |
|--------------------|---|
| 品番 | SZ 2563.100 |
| 製品説明 | 穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記： | 適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください |
| メートル法打ち抜き穴の数 | 1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40 |
| 寸法： | 幅: 534 mm 奥行: 149 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AE |
| グラウンドプレート | サイズ: 5 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.96 kg |

Features

| | |
|------------|---|
| 総質量 | 1.004 kg |
| 関税率番号 | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| 製品説明 | SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 534x149 mm, size: 5 |