Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2563.500 プラスチック製ケーブルグランドプ レート

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2563.500 - プラスチック製ケーブルグランドプレート メンブレン仕様

プラスチック - 差し込んで、ケーブルを通します。ケーブルをていねいに通すと、保護等級はIP 65です。

Features

品番	SZ 2563.500
製品説明	プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。
材質	プラスチック(UL 94-V0) ハロゲンフリー
	RAL 7035 近似色
注記:	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ ングの詳細をご覧ください
寸法:	幅: 534 mm 奥行: 149 mm
適用	エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート	サイズ: 5
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
ケーブル引き込み口数と直径 mm、最小〜最大	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110

© Rittal 2025

Features

1パック	1個
純質量	0.86
総質量	0.96
関税率番号	39269097
EAN	4028177325616
E-Number Sweden	E3404729
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025