
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2567.450

グランドプレート (2分割型)、 フォームラバー ケーブルシール付



SZ 2567.450 - グランドプレート (2 分割型)、フォームラ バー ケーブルシール付き AX用

分割型グランドプレートは、ハウジングへの取り付けを容易にするだけでなく、様々な取り付け方法をも提供します。コネクターの有無に関係なく、ケーブルを簡単にハウジングに挿入できます。グランドプレートの特殊な穴は、ねじ留めの際に、等電位化が自動的に行われることを保証します。ボルト、クランプまたはアースケーブルは不要になりました。

Features

品番	SZ 2567.450
仕様	2枚型
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
注記:	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください幅が 760 mm を超えるエンクロージャーに取り付ける場合は、2パック必要です
寸法:	幅: 436 mm 奥行: 221 mm
適用 	エンクロージャータイプ: AX

© Rittal 2025

Features

適用品番	1260.000
	1339.000
	1360.000
	1376.000
	1059.000
	1091.000
	1116.000
	1261.000
グランドプレート	サイズ: 7
1パック	1個
純質量	1.4
総質量	1.46
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
関税率番号	73079100
EAN	4028177973145
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025